

**Renfert**

making work easy



# SIMPLEX model isolation

**NOUVEAU**

Isolant pour modèles  
imprimés en 3D

# NOUVEAU SIMPLEX model isolation

## Isolant pour modèles imprimés en 3D

SIMPLEX model isolation est un isolant conçu pour les modèles qui ont été imprimés en 3D. Cet isolant prêt à l'emploi permet de confectionner très facilement des appareils d'orthodontie en résine dentaire sur le modèle imprimé. Appliqué au pinceau, il forme une couche isolante uniforme et très mince sur la surface du modèle. Résultat : la résine du modèle et la résine dentaire sont parfaitement séparées. Après la polymérisation, l'objet réalisé peut être simplement détaché du modèle, en conservant tous les détails de la surface.

### Avantages

- Adapté aux modèles réalisés par impression 3D à filament, conçu pour l'isolation des modèles lors de la confection d'appareils d'orthodontie amovibles.
- Convient également pour les modèles fabriqués avec procédés d'impression SLA/DLP.
- Une seule couche suffit pour obtenir une séparation optimale entre le modèle et l'objet réalisé.
- S'enlève entièrement à l'eau et n'exige aucun nettoyage à la vapeur, ce qui simplifie l'utilisation et évite d'agresser le matériau.


### Détails

- Exempt de substances nocives pour la santé.
- Effet parfaitement isolant.
- Couche isolante optimale et très mince.
- S'enlève entièrement à l'eau.
- N'agresse pas le matériau.

### Making work easy

L'isolant développé pour les modèles imprimés en 3D vient compléter le workflow numérique en orthodontie. À l'instar de l'ensemble du système d'imprimante 3D à filament SIMPLEX, cet isolant a été conçu pour garantir une utilisation aisée et parfaitement sûre. L'utilisation de SIMPLEX model isolation est particulièrement facile et ne prend que peu de temps.

PREMIUM QUALITY  
MADE IN GERMANY



Réduction de 90 % de la durée de séchage grâce à l'utilisation d'un appareil de photopolymérisation ou d'une bouche d'aspiration



SIMPLEX model isolation permet de confectionner très facilement des objets en résine dentaire sur le modèle imprimé

### Référence

SIMPLEX model isolation, 80 g

Réf. 17350010